


Hudson Reed



Manual de Instalación

El estilo puede variar





Información de Seguridad

Rogamos lea atentamente ...

- ✓ Verifique que no haya ningún defecto antes de comenzar la instalación.
- ✓ Verifique que los cables estén presentes con el producto estén en buenas condiciones.
- ✓ Únicamente utilice los artículos proporcionados para completar la instalación.
- ✓ No intente abrir o modificar el producto de ningún modo.
- ✓ Lea el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y en caso de cualquier duda consulte con un electricista.
- ✓ Los inodoros tienen un grado de protección IP44 y son aptos para ser instalación en cualquier zona 2 y zona exterior a ésta.
- ✓ Este producto necesita ser conectado a la red eléctrica por un electricista cualificado.





Modelo		Inodoro Adosado
Lavado	Lavado Trasero	●
	Lavado Femenino	●
	Spray Oscilante	●
	Spray Pulsante	●
	Spray Oscilante y Pulsante	●
	Temperatura del Agua Ajustable	5 Pasos (3ª configuración)
	Paso del Agua Ajustable	5 Pasos (3ª configuración)
	Posición de Spray Ajustable	5 Pasos (3ª configuración)
Aire Caliente	Aire de Secado	●
	Temperatura del Aire Ajustable	5 Pasos (3ª configuración)
Higiene	Desodorizante	●
	Chorro de Autolimpieza	●
	Chorro Limpieza Manual	●
Modo Usuario		2 Usuarios
Luz Nocturna		●
Luz		●
Asiento con Tapa de Cierre Amortiguado		●
Palanca		●
Control Remoto		●
Control Sin Brida		●
Instalación del Inodoro		Suspendido
Conector a la Alimentación del Agua		G 3/8
Voltaje		AC220 - 240V, 50/60HZ
Potencia		950W
Longitud del Cable de Alimentación		1.8m
Presión de la Alimentación del Agua		0.07 ~ 0.75 MPa (0.7 ~ 7.5)
Temperatura de la Alimentación del Agua		4 ~ 35°C
Temperatura de Ambiente		4 ~ 40°C
Grado de Protección		IPX4
Dispositivo de Lavado	Paso del Agua	350 ~ 650mL/min
	Temperatura del Agua	31 ~ 39°C
	Ciclo de Lavado	3 Minutos
	Modo Calefactor	Tanque
	Potencia Máxima del Calentador	1200W
	Dispositivo de Seguridad	Termofusible / Termostato
	Prevención Antirretorno de Aguas Residuales	Cámara de Aire
Dispositivo de Secado	Velocidad Máxima del Aire	5m/s
	Potencia Máxima de Secado	280W
	Ciclo de Secado	3 Minutos
	Temperatura del Aire Caliente	35 ~ 50°C
	Dispositivo de Seguridad	Termofusible / Termostato
Desodorización	Función de Desodorización	Diatomea
	Frecuencia	15 Minutos
Control Remoto	Frequency Range	2460MHz
	Potencia de Salida RF Máxima	-10dBm
	Tipo de Pilas	1.5V LR03 AAA
	Número de pilas	2 Pilas
Peso Neto		35kg
Dimensiones		593*370*460 mm

Adosado:








Instalación



Herramientas necesarias para completar la instalación:




12mm



Partes incluidas:




Tubería de drenaje con anillo de sellado



Manguera de entrada




**x2
Bridas**




**Manguera de entrada con
anillo de sellado**




**x2
Tornillos hexagonales**




**x2
Tacos Expansores**



Soportes del inodoro




Acoplador




Tornillo de cabeza fresada




Tapa embellecedora




Control Remoto (sin Pilas)



Soporte para el Control Remoto



Adhesivo




x2

Tornillos




x2









Tacos



















Tapones de Rosca


Instalación













Instalación del control remoto:



Área de instalación recomendada




*Solo para el control remoto D81-01

Modo A:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Modo B:



Si requiere información adicional o en caso de cualquier duda en relación con el producto rogamos se refiera a nuestra página web.